

## Technisch gegevensblad

### Set schuifstuk

Art.-nr.: 425740

BT-10NC60

#### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |   |
|----------------------------|---|
| omvat                      | 10 st. schuifmoer BT-NC                           |
| Geschikt voor productgroep | Metende lichtscheren                              |
|                            | Schakelende lichtscheren                          |
|                            | Veiligheidsfotocellen                             |
|                            | Veiligheidslichtscheren                           |
| Geschikt voor              | Lichtscheren CML700i                              |
|                            | Lichtscheren CSL 710                              |
|                            | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
|                            | Veiligheidslichtscheren MLC 500, MLC 300          |

### Mechanische gegevens

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Boring 1, diameter                   | Ø 4.7 mm                 |
| Boring 2, diameter                   | M6                       |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Schuifstuk               |
| Type bevestiging, installatiezijde   | Bevestigingsschroefdraad |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | Groefmontage             |
| Materiaal bevestigingsonderdelen     | Metaal                   |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73181558 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |