



Art.-nr.: 50104533
K-D M8A-4P-10m-PUR
Aansluitkabel



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	max. 30 V AC/DC
------------------	-----------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	4 -polig
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	4 St.
Aderdoorsnede	0,25 mm ²
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Siliconenvrij	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eeenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	4,7 mm
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PUR

Mechanische gegevens

Buigradius flexibel verlegd, min.	min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min.	min. 5 x kabeldiameter

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd	-25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-40 ... 80 °C

Certificeringen

Goedkeuringen	UL c UL US
UL-file-nummer	E366145

Classificatie


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

Art.-nr.: 50104533 – K-D M8A-4P-10m-PUR – Aansluitkabel

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	4 -polig
Codering	
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend


Pin	Aderkleuren
1	bruin
2	wit
3	blauw
4	zwart



Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132265	TT-Set 0,4-9	Gereedschap	Type: Momentsleutel Sleutelwijdte: 9 Koppel: 0,4 Materiaal: Kunststof, RVS Omgevingstemperatuur: -40 ... 120