Technisch gegevensblad
Voedingsadapter
Art.-nr.: 50155852
NT Base IT 2105i



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

Technische gegevens

Basisgegevens

Type	Voedingsadapter
Geschikt voor	Mobiele 2D-codelezer serie IT 2105i

Elektrische gegevens

Type	Stekkernetdeel
Uitgang	5 V DC, 3 A
Ingang	110 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Type aansluiting	Stekker: EU, UK, US, AUS (Functie: uitgangsspanning)
Aansluiting 2	
Type aansluiting	Stekker: 3.45 mm (Functie: uitgangs-spanning)

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Nettogewicht	215 g

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Stekker: EU, UK, US, AUS (Functie: uitgangsspanning)

Aansluiting 2

Type aansluiting	Stekker: 3.45 mm (Functie: uitgangsspanning)