

## Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50132254

D M12A-12P

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Nominale bedrijfsstroom                 | 1.000 mA |
| Nominale spanning (DIN EN 60664-1)      | 30 V     |
| Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1) | 800 V    |

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | female        |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof     |
| Aantal polen            | 12 -polig     |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |

#### Aansluiting 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Type aansluiting | Soldeeraansluiting |
|------------------|--------------------|

#### Kabeleigenschappen

|     |    |
|-----|----|
| AWG | 24 |
|-----|----|

### Mechanische gegevens

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Sleutelwijdte      | 18 mm      |
| Insteekcycli, max. | > 50       |
| Max. kabeldoorvoer | 6 ... 8 mm |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440102 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27440102 |
| ECLASS 11.0        | 27440102 |
| ECLASS 12.0        | 27440116 |
| ECLASS 13.0        | 27440116 |
| ECLASS 14.0        | 27440116 |
| ETIM 5.0           | EC002635 |
| ETIM 6.0           | EC002635 |
| ETIM 7.0           | EC002635 |
| ETIM 8.0           | EC002635 |
| ETIM 9.0           | EC002635 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Type aansluiting        | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat        | M12           |
| Type                    | female        |
| Materiaal               | Metaal        |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof     |
| Aantal polen            | 12 -polig     |
| Codering                | A-gecodeerd   |
| Uitvoering              | axiaal        |

### Aansluiting 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Type aansluiting | Soldeeraansluiting |
|------------------|--------------------|