

Technisch gegevensblad

Set veiligheidssensor

Art.-nr.: 66900013

MLDSET-M2-1600T4

Inhoud







- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	426296	AC-ABF70	Bevestigingseenheid	Functies: Resetten van start-/herstartblokkering, Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie, Resetknop verlicht Resetknop: Ja LED-signaallamp: Ja Schakelstroom door taster: 1 ... 1.000 mA Materiaal behuizing: glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend Materiaal klemplaat: RVS Beschermingsgraad: IP 67, IP 69K
	1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensor-module	Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535 Voedingsspanning: 24 V, DC, -20 ... 20 % Aantal aansluitingen: 7 St. Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, 500 mm Type bevestiging: Montageplaat
	1	66500200	MLD-M003	Afbuigspiegel	Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Type bevestiging: Groefmontage, Draaihouder, Montage aan apparaatkolom
	1	66578200	MLD535-RT3M	Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver	Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-signaallamp, Geïntegreerde status-signaallamp Reikwijdte: 0,5 ... 6 m Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Aanspreektijd: 50 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 8 -polig
	1	426528	Set-AC-MTX.2-4S	Muting-sensorset	Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Reikwijdte: 0 ... 8 m Kabellengte van muting-sensoren: 2.000 mm Type bevestiging: meegeleverde houder Type muting-sensoren: Reflectorfotocellen PRK 25B Aantal muting-sensoren: 4 St. Aantal reflectoren: 4 St.
	2	549853	UDC-1600-S2	Apparaatkolom	Functies: Montage en bescherming door lichtgordijnen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.660 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.600 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLDSET
-------	--------

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Geïntegreerde muting-signaallamp
---------------------	----------------------------------

Functies

Functies	Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Muting-enable-functie Muting-time-out-verlenging Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Reflectie-element voor laser uitricht-hulp	Nee
Mutingtype	tijdgestuurde 4-sensor-muting

Technische gegevens

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per uur
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Gegevens beveiligde zone

Reikwijdte	0,5 ... 6 m
------------	-------------

Optische gegevens

Aantal stralen	3 St.
Straalafstand	400 mm

Mechanische gegevens

Type muting-sensoren	Reflectorfotocellen PRK 25B
met apparaatkolom	Ja
Aantal muting-sensoren	4 St.
Kolomhoogte zonder voet	1.600 mm

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



- ☞ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.