

## Technisch gegevensblad

### Afdekkap

Art.-nr.: 50149117

AC IVS 1048-IR

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Diagrammen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Type	Afdekkap met bandpassfilter voor infrarood licht
Geschikt voor	DCR 1048i IVS 1048i

### Optische gegevens

Golflengte	850 nm
Transmissie	840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
Invalshoek AOI	0 ... 15 °
Opmerking	De afdekkap kan niet samen met de objectieven Lens-S-M12-4F4 en Lens-S-M12-4F8 worden gebruikt. De sensorbeschermingsgraad zonder afdekkap is IP40.

### Classificatie


Douanetariefnummer	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

### Mechanische gegevens

Bouwworm	Ring
Dikte	1 mm
Buitendiameter	11,8 mm
Nettogewicht	1 g
Kleur behuizing	Rood
Materiaal	BOROFLOAT®

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



OPMERKING Het filter wordt in de afdekkap gelegd

G

A Opname van het filter

## Diagrammen

### Doorlaatcurve

