


## Teknisk datablad Tilslutningsledning

Art. nr.: 678055

CB-M12-5000E-5GF

### Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



## Tekniske data

### Elektriske data

Isoleringsgrad	Kategori 2
Isoleringsgrad	IEC 60644-1

### Ydelsesdata

Driftsspænding	maks. 60 V AC/DC
----------------	------------------

### Tilslutning

#### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial
Driftsstrøm pr. kontakt	4 A
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvåsende

#### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

### Ydeevne

Antal ledere	5 Stk.
Ledertværsnit	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
Farve indkapsling	sort
Afskærmet	Ja
Silikonefri	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabeldiameter (udvendig)	6,3 mm
Kabellængde	5.000 mm
Materiale indkapsling	PUR
Lederisolering	PP
Kapslens egenskaber	Uden FCKW, cadmium, silikone, halogen og bly, mat, ingen vedhæftning, slidresistent, kan forarbejdes fint med maskine
Den udvendige kapsels bestandighed	hydrolyse- og mikroberesistent, olie-, benzin- og kemikalieresistent iht. VDE 0472 del 803 test B, brandsikker iht. UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

### Mekaniske data

Nøglevidde	13 mm
Bøjeradius fleksibel nedlægning, min.	min. 15 x kabeldiameter
Bøjeradius stationær nedlægning, min.	min. 10 x kabeldiameter

### Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift, fleksibel nedlægning	-25 ... 80 °C
Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning	-50 ... 80 °C

### Certificeringer

Godkendelser	c UL US UL
--------------	---------------

### Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## Elektrisk tilslutning

### Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial
Driftsstrøm pr. kontakt	4 A
Låsning	Påskruning, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvåsende

## Elektrisk tilslutning

Pin	Lederfarve
1	brun
2	hvid
3	blå
4	sort
5	grå




### Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

## Tilbehør

### Generelt

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	50132266	TT-Set 0,6-13	Værktøj	Type: Drejemomentnøgle Nøglevidde: 13 mm Drejmoment: 0,6 N·m Materiale: Kunststof, Rustfrit stål Omgivelsestemperatur: -40 ... 120 °C

### Henvisning



↪ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.