

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50103412

KB RS232/PIN9 IT4xxx

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para interfaz RS 232

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 9 polos  
 Versión Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión RJ41

#### Propiedades de cable

Número de conductores 10 Unidad(es)  
 Color de cubierta Negro  
 Apantallado Sí  
 Versión de cable Cable espiral  
 Diámetro de cable (externo) 5 mm  
 Longitud de cable 2.300 mm  
 Material de cubierta PVC

### Clasificación

Número de arancel 85444210  
 eCl@ss 8.0 27279218  
 eCl@ss 9.0 27060311  
 ETIM 5.0 EC001855  
 ETIM 6.0 EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 9 polos  
 Versión Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión RJ41