

## Teknik veri sayfası

### Distribütör

Ürün no.: 50130599

MD 7XXP-11-88IO3-K100



Şekil farklılık gösterebilir

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Aksesuarlar



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Girişler

Anahtarlama elemanı PNP

## Güç verileri

Toplam akım 10 A

## Giriş verileri mantık

Nominal giriş gerilimi  $U_N$  24 V DC

## Bağlantı

## Temel bağlantı

Bağlantı türü Kablo

İşlev Kontrola bağlantı

Kablo uzunluğu 10.000 mm

## Kablo özellikleri

İletken sayısı 3 Adet

İletken enine kesiti  $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  $8 \times 0,34 \text{ mm}^2$ 

AWG 22

Renk kılıf gri

Korumalı Hayır

Silikonsuz Hayır

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8,6 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PVC

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı Maks. 2 m/s, 5 m'de yatay geçiş

uzunluğu ve maks. hızlanma  $10 \text{ m/s}^2$ 

Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır,

VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi

bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına

sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC

60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev

geciktiricidir

## Distribütör bağlantıları

Bağlantı sayısı 8 Adet

Vida dişi büyüklüğü M8

Kutup sayısı 3 kutuplu

Kodlama A kodlu

Tip dişi

Malzeme Plastik

O conta, yuvarlak conta malzemesi TPU

Kontaktların malzemesi Altın kaplama

Kontakt başına işletme akımı 2 A

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 35 mm x 132 mm

Malzeme gövde Plastik

Net ağırlık 1.184 g

Vida sıkma torku 0 N·m

Eğilme döngüleri 2.000.000 Adet

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 12 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü LED

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 70 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC002585

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

Bağlantı türü Kablo


İletken sayısı 3 damarlı

## Elektrik bağlantısı

İletken rengi	İletken tahsisi
kahverengi	+
Mavi	-
beyaz	S1



## Devre şeması



## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif
2	sarı, sürekli ışık	Sinyal 1
3	beyaz, devamlı yanan ışık	Sinyal 2

## Aksesuarlar

## Bağlantı tekniği - adaptör

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adaptör	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, erkek, 3 kutuplu

## Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134479	CAP M8K-Set	Bağlantı kapağı	Tür: Boş konektör yerleri için kilitleme kapağı Vida dişi büyüklüğü: M8 Malzeme: Plastik

## Aksesuarlar

### Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.