

## Hoja técnica

### Sensores de ultrasonidos

Código: 50108997

DB 18 UP.1-40,2500

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	18
Principio físico	Ultrasonidos

### Datos ópticos

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	2.500 mm
Tamaño de rosca	M8
Material	Metal
Número de polos	3 polos

### Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L)	18 mm x 40 mm
Tamaño de rosca	M18 x 1 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Latón niquelado
Peso neto	30 g

### Certificaciones

Índice de protección	IP 65
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27272801
ECLASS 8.0	27272801
ECLASS 9.0	27272890
ECLASS 10.0	27272801
ECLASS 11.0	27272801
ECLASS 12.0	27272801
ECLASS 13.0	27272801
ECLASS 14.0	27272801
ECLASS 15.0	27272801
ECLASS 16.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001847
ETIM 8.0	EC001847
ETIM 9.0	EC001847
ETIM 10.0	EC001847
UNSPSC 26.08	41111960

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	2.500 mm
Tamaño de rosca	M8
Material	Metal
Número de polos	3 polos
Versión	Axial