

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50154484

KY DCR 108

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	DCR 100i (bağlantı varyantı 3 - tek endüstriyel fiş) İletişim ve enerji için bağlantı
-----------------------	--

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Temel bağlantı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Bağlantı 3

Bağlantı türü	RJ45
Tip	dişi

Kablo özellikleri


Korumalı	Evet
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Çekme zinciri uygunluğu	Evet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir


Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir ve ± 10 mm tolerans aralığına sahiptir.

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Temel bağlantı
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Pin	Pin tahsisi
1	RS 232 TxD
2	Çıkış 1 (okuma yok)
3	GND ekranı
4	Tetikleyici IN
5	Çıkış 2 (okuma iyi)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+



Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

İletken rengi	İletken tahsisi
Kırmızı	V+
siyah	GND
leylak	RS 232 TxD
leylak-beyaz	RS 232 RxD
gri	Çıkış 2 (okuma iyi)
kahverengi	Çıkış 1 (okuma yok)
pembe	GND ekranı
beyaz	Tetikleyici girişi

Bağlantı 3

Bağlantı türü	RJ45
Tip	dişi

Pin	Pin tahsisi
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+