Karta danych technicznych
Zasilacz
Nr art.: 50155852
NT Base IT 2105i



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne

Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Zasilacz
Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 2105i

Dane elektryczne

Rodzaj	Zasilacz wtykowy
Wyjście	5 V DC, 3 A
Wejście	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Przyłącze

Liczba przyłączy	2 Piece(s)

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczka: EU, UK, US, AUS (funkcja: wejście napięcia)

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	Wtyczka: 3,45 mm (funkcja: wyjście napięcia)

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Masa netto	215 g

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczka: EU, UK, US, AUS (funkcja: wejście napięcia)

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	Wtyczka: 3,45 mm (funkcja: wyjście napięcia)