

## Hoja técnica

## Espejo deflector

Código: 529606

UM60-600

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	UM
Tipo, columnas y espejo	Espejo deflector

### Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	25 mm x 68 mm x 670 mm
Peso neto	1.200 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación	Montaje en ranura Soporte giratorio
Apropiados para el sensor	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
Altura del campo de protección hasta	600 mm
Longitud de espejo	660 mm


### Clasificación

Número de arancel	70099200
eCl@ss 5.1.4	27279207
eCl@ss 8.0	27279207
eCl@ss 9.0	27273605
eCl@ss 10.0	27273605
eCl@ss 11.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros


### Espejo




L Longitud = 670 mm  
SL Longitud de espejo = 660 mm

## Dibujos acotados

### Distancias de montaje






### Montaje con escuadra estándar BT-UM60




- A Lateral
- B Posterior
- C Inclinación ajustable (0 - 90°)

## Dibujos acotados

Montaje con soporte orientable BT-SSD



A



B

- A Posterior
- B Lateralmente 45°