


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50113396

KB DSub-9P-3000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Applicatie              | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Geschikt voor interface | RS 232                     |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Functie            | Data-interface |
| Type aansluiting   | Sub-D          |
| Ronde stekker, LED | Nee            |
| Type               | female         |
| Aantal polen       | 9 -polig       |
| Uitvoering         | axiaal         |

#### Aansluiting 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Functie          | Data-interface |
| Type aansluiting | Sub-D          |
| Type             | female         |
| Aantal polen     | 9 -polig       |
| Uitvoering       | axiaal         |

#### Kabeleigenschappen

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aantal aders              | 8 St.            |
| Kleur mantel              | grijs            |
| Afgeschermd               | Ja               |
| Kabeluitvoering           | Verbindingskabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 6 mm             |
| Kabellengte               | 3.000 mm         |
| Materiaal mantel          | PVC              |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee              |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 118 g |
|--------------|-------|

### Bediening en display

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Functie            | Data-interface |
| Type aansluiting   | Sub-D          |
| Ronde stekker, LED | Nee            |
| Type               | female         |
| Aantal polen       | 9 -polig       |
| Uitvoering         | axiaal         |

### Pin Pintoewijzing

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | DCD           |
| 2   | RxD           |
| 3   | TxD           |
| 4   | DTR           |
| 5   | GND           |
| 6   | n.c.          |
| 7   | RTS           |
| 8   | CTS           |
| 9   | RI            |



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Functie          | Data-interface |
| Type aansluiting | Sub-D          |
| Type             | female         |
| Aantal polen     | 9 -polig       |
| Uitvoering       | axiaal         |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
| 1   | DTR           |
| 2   | TxD           |
| 3   | RxD           |
| 4   | DCD           |
| 5   | GND           |
| 6   | n.c.          |
| 7   | CTS           |
| 8   | RTS           |
| 9   | RI            |

