

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50041355

TK 25.1

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Tripelrastermaat	2,3 mm
Montagemaat dikte	5,7 mm
Montagemaat diameter	26,4 mm
Reflectievlak diameter	23 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaal aanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	3 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

