

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50111375

TK 82.AF

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Anticondenscoating
---------------------	--------------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat dikte	8,5 mm
Montagemaat diameter	82 mm
Reflectievlak diameter	79 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaal aanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Coating	Anticondens
Nettogewicht	31 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt Doorgaande bevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551