

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50003190

TK 40x180

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	3 mm
Montagemaat breedte	41 mm
Montagemaat hoogte	181 mm
Montagemaat dikte	8,2 mm
Reflectievlak hoogte	176 mm
Reflectievlak breedte	36 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	39 g
Type bevestiging	De achterzijde kan worden beplakt Doorgaande bevestiging

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467