

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800180

CU416-300-WPU

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur: RSL 420 emniyet lazer alan tarayıcı

## Bağlantı

Bağlantı sayısı 2 Adet

## Bağlantı 1

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| İşlev                        | Makine arayüzü             |
| Bağlantı türü                | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu               | 300 mm                     |
| Malzeme kılıf                | PVC                        |
| Kablo rengi                  | siyah                      |
| Besleme iletken enine kesiti | 1 mm <sup>2</sup>          |
| Sinyal iletken enine kesiti  | 0,14 mm <sup>2</sup>       |
| Vida dişi büyüklüğü          | M30                        |
| Tip                          | erkek                      |
| Malzeme                      | Plastik                    |
| Kutup sayısı                 | 16 kutuplu                 |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | Veri arayüzü       |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | D kodlu            |

## Kablo özellikleri

Kablo direnci, maks. 15 Ω

## Mekanik bilgiler

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)   | 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm |
| Malzeme gövde      | Metal                         |
| Metal gövde        | Çinko baskı döküm             |
| Net ağırlık        | 1.830 g                       |
| Gövde rengi        | siyah                         |
| Montaj braket türü | Süngü sistemi                 |

## Sertifikalar


|                  |              |
|------------------|--------------|
| Sertifikasyonlar | c TÜV Süd US |
|                  | TÜV Süd      |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279290 |
| ECLASS 8.0            | 27279290 |
| ECLASS 9.0            | 27279090 |
| ECLASS 10.0           | 27272791 |
| ECLASS 11.0           | 27272791 |
| ECLASS 12.0           | 27272791 |
| ECLASS 13.0           | 27272791 |
| ECLASS 14.0           | 27272791 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| İşlev                        | Makine arayüzü             |
| Bağlantı türü                | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu               | 300 mm                     |
| Malzeme kılıf                | PVC                        |
| Kablo rengi                  | siyah                      |
| Besleme iletken enine kesiti | 1 mm <sup>2</sup>          |
| Sinyal iletken enine kesiti  | 0,14 mm <sup>2</sup>       |
| Vida dişi büyüklüğü          | M30                        |
| Tip                          | erkek                      |
| Malzeme                      | Plastik                    |
| Kutup sayısı                 | 16 kutuplu                 |
| Konnektör gövdesi            | FE/KILIF                   |

## Elektrik bağlantısı

| Pin | Pin tahsisi | İletken rengi      |
|-----|-------------|--------------------|
| 1   | RES1        | beyaz              |
| 2   | +24 V       | kahverengi         |
| 3   | EA1         | Yeşil              |
| 4   | A1          | Sarı               |
| 5   | OSSDA1      | gri                |
| 6   | OSSDA2      | pembe              |
| 7   | GND / kütle | Mavi               |
| 8   | MELD        | Kırmızı            |
| 9   | F1          | siyah              |
| 10  | F2          | mor                |
| 11  | F3          | gri / pembe        |
| 12  | F4          | Kırmızı / Mavi     |
| 13  | F5          | beyaz / Yeşil      |
| 14  | SE1         | kahverengi / Yeşil |
| 15  | SE2         | beyaz / Sarı       |
| 16  | A2          | kahverengi / Sarı  |



## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | Veri arayüzü       |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | D kodlu            |
| Konnektör gövdesi   | FE/KILIF           |

| Pin | Pin tahsisi | İletken rengi |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | TD+         | Sarı          |
| 2   | RD+         | beyaz         |
| 3   | TD-         | Turuncu       |
| 4   | RD-         | Mavi          |

