


## Technisch gegevensblad

### Adapterkabel

Art.-nr.: 425044

ECO-SD-Set



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslichtschermen SOLID-2 / SOLID-2E
---------------	---

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	female
------	--------

Aantal polen	5 -polig
--------------	----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	8 St.
--------------	-------

Afgeschermd	Ja
-------------	----

Kabeluitvoering	Verbindingskabel
-----------------	------------------

Kabeldiameter (uitwendig)	5,6 mm
---------------------------	--------

Kabellengte	400 mm
-------------	--------

Materiaal mantel	PUR
------------------	-----

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
--------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------


ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Vergrendeling	Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+24 V	bruin
2	FE/SHIELD	grijs
3	0 V	blauw
4	Test	zwart
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



### Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Vergrendeling	Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

## Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+24 V	bruin
2	n.c.	-
3	0 V	blauw
4	Test	zwart
5	FE/SHIELD	grijs

