


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50103413

KB RS232/ext IT4xxx

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Geschikt voor           | Mobiele barcodelezer serie IT 38xx |
| Geschikt voor interface | RS 232                             |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

#### Aansluiting 2

|                  |      |
|------------------|------|
| Type aansluiting | RJ41 |
|------------------|------|

#### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar     |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Kabeleigenschappen

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Aantal aders              | 10 St.       |
| Kleur mantel              | zwart        |
| Afgeschermd               | Ja           |
| Kabeluitvoering           | Spiraalkabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 5 mm         |
| Kabellengte               | 2.600 mm     |
| Materiaal mantel          | PVC          |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee          |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

### Aansluiting 2

|                  |      |
|------------------|------|
| Type aansluiting | RJ41 |
|------------------|------|

### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar     |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Uitvoering       | axiaal        |