

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000707

AC-AN-ASH

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	53 mm x 14 mm x 29 mm
Poids net	12 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Coudé
Domaine d'application, organe de commande	Normal Duty
Orifices de montage	Dans le sens clé
Matériau	Inox

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279216
eCl@ss 8.0	27279216
eCl@ss 9.0	27272606
eCl@ss 10.0	27272606
eCl@ss 11.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

