

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000706

AC-AN-F1J2

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|-----------|------------------------|
| Fonctions | Flexible, 1 direction |
| | Réglable, 2 directions |

Données mécaniques

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 56 mm x 16 mm x 35 mm |
| Poids net | 15 g |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Forme de l'organe de commande | Pair |
| Domaine d'application, organe de commande | Normal Duty |
| Orifices de montage | Dans le sens clé |
| Matériau | Inox |
| | Plastique |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85389099 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279216 |
| eCl@ss 8.0 | 27279216 |
| eCl@ss 9.0 | 27272606 |
| eCl@ss 10.0 | 27272606 |
| eCl@ss 11.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

