

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000703

AC-AN-F2J2

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Flexible, 2 directions
	Réglable, 2 directions

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	30 mm x 22 mm x 44 mm
Poids net	24 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Normal Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Inox
	Plastique

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279216
eCl@ss 8.0	27279216
eCl@ss 9.0	27272606
eCl@ss 10.0	27272606
eCl@ss 11.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

