

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000700

AC-AN-S

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	28 mm x 9 mm x 39,8 mm
Poids net	10 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Normal Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Inox

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279216
eCl@ss 8.0	27279216
eCl@ss 9.0	27272606
eCl@ss 10.0	27272606
eCl@ss 11.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

