

## Fiche technique

## Unité de branchement

Art. n°: 53800150

CU400P-3M12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	Scanner laser de sécurité RSL 420P
	Scanner laser de sécurité RSL 450P
	Scanner laser de sécurité RSL 455P

### Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
----------------------	------------

#### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A

#### Connexion 2

Fonction	Communication PROFINET/PROFIsafe, entrée
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

#### Connexion 3

Fonction	Communication PROFINET/PROFIsafe, sortie
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

### Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Noir
Type de fixation	Système à baïonnette

### Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272791
eCl@ss 11.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Raccordement électrique


### Connexion 1

### XD1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

### Broche Affectation des broches

1	+24 V
2	EA1
3	0 V
4	EA2



## Raccordement électrique


### Connexion 2

### XF1

Fonction	Communication PROFINET/PROFIsafe, entrée
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

### Broche Affectation des broches

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



### Connexion 3

### XF2

Fonction	Communication PROFINET/PROFIsafe, sortie
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D
Boîtier de connecteur	FE/SHIELD

### Broche Affectation des broches

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

