

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50132488

KB JST-M12A-12P-50

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合 DCR 200i 和 MA 200i 之间的连接

连接

连接1

类型 JST ZHR

连接2

类型 接头

螺纹规格 M12

类型 插座

引脚数 12 个引脚

编码 A-编码

规格 直形

电缆性质

导线数量 12 个

电缆长度 60 mm

机械参数

净重 24 g

分类

税率编号 85444290

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ECLASS 16.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

UNSPSC 26.08 26121604

电气连接

连接1

类型 JST ZHR

引脚数 1 x 10件 个引脚

1 x 6件 个引脚

连接2

类型 接头

螺纹规格 M12

类型 插座

引脚数 12 个引脚

编码 A-编码

规格 直形