

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50142989

BTU 305M.25-D12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Contenu     | 2 vis M3 x 8             |
|             | 2 vis M4 x 28            |
|             | 2 vis M4 x 8             |
| Adapté pour | Capteurs de la série 25C |
|             | Capteurs de la série 3C  |
|             | Capteurs de la série 46C |
|             | Capteurs de la série 5   |

### Modèle spécial

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Modèle spécial | Tête de vis à six pans creux 5 mm |
|----------------|-----------------------------------|

### Données mécaniques

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué                  |
|  | Aluminium                     |
| Modèle de pièce de fixation                          | Système de montage            |
| Type de fixation, côté installation                  | Fixation par serrage sur tôle |
|  | Pour barre ronde 12 mm        |
| Type de fixation, côté appareil                      | Adapté aux vis M3             |
|  | Adapté aux vis M4             |
|  | À visser                      |
| Type de pièce de fixation                            | Pivotant 360°                 |
|  | Réglable                      |
|  | Serrable                      |
| Matériau de la pièce de fixation                     | Métallique                    |
| Compatible ITEM                                      | Non                           |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| eCl@ss 5.1.4             | 27279202 |
| eCl@ss 8.0               | 27279202 |
| eCl@ss 9.0               | 27273701 |
| eCl@ss 10.0              | 27273701 |
| eCl@ss 11.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

