

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000881

AC-AL-R

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Articulation sur galet Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
-----------	---

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	27,5 mm x 20 mm x 40 mm
Poids net	23 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Coudé
Domaine d'application, organe de commande	Heavy Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Acier zingué Plastique

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
eCl@ss 5.1.4	27279216
eCl@ss 8.0	27279216
eCl@ss 9.0	27272606
eCl@ss 10.0	27272606
eCl@ss 11.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

