

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50103412

KB RS232/PIN9 IT4xxx

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	RS 232
-----------------------	--------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

Propriétés du câble

Nombre de brins	10 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	2.300 mm
Matériau de gaine	PVC

Classification

Numéro de tarif douanier	85444210
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	RJ41
-------------------	------