

技术数据表

圆柱形装置

配件编号: 549882

UDC-1300-S2-R

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

基础数据	
系列	UDC
包含	件夹紧支架 BT-P40, 2
	地面安装固定组件
适合	光幕 CML700i
	光幕 CSL 710
类型, 柱和镜	圆柱形装置


功能	
功能	光幕和多光束传感器的安装和保护
	可调, 3个方向

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	160 mm x 1,360 mm x 149 mm
外壳材料	塑料
	金属
金属外壳	铝
净重	5,235 g
外壳颜色	红色, RAL 3000
紧固类型	安装底板
	落地安装
机械复位功能	是
支柱高度(不含底座)	1,300 mm
配件的外部安装	侧向
	后部

分类	
税率编号	76042990
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015


尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 前方
- B 前方
- C 总高度 = 1360 mm

尺寸图纸



L 支柱高度(不含底座) = 1300 mm

配件
屏蔽 - 安装系统

配件编号	名称	配件	说明
50144378	SET 10x AC-UDC-2000	型材	包含: 10 件 适合: UDC-S2 , DC-S2安装支柱 长度: 2,000 mm 材料: PVC

配件

备件

	配件编号	名称	配件	说明
	430220	SP-SET AP UDC/DC/UMC/MC	备件套装 (按照程序和镜子)	部件类型: 适配器底座 尺寸: 17.5 mm 外壳颜色: 黑色

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。