

## Fiche technique Station de base Art. n°: 50115738 Access Point f. IT

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Type	Station de base
Adapté pour	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1981i

### Données électriques

#### Données de puissance

Tension d'alimentation $U_N$	4,75 ... 5,25 V, CC
------------------------------	---------------------

### Interface

Type	RS 232 USB
------	---------------

### Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
Portée Bluetooth	Classe 2
Version Bluetooth	2.1

#### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension Interface de configuration Interface données
Type de connexion	RJ41

#### Connexion 2

Fonction	Interface de configuration Interface données
Type de connexion	Bluetooth

### Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	71 mm x 28 mm x 110 mm
Boîtier en plastique	UL 94-V0
Poids net	67 g

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 60 °C

### Certifications

Homologations	c UL US
---------------	---------

### Classification

Numéro de tarif douanier	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension Interface de configuration Interface données
Type de connexion	RJ41

### Broche Affectation des broches

Broche	Affectation des broches
1	Blindage
2	ID câble
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## Raccordement électrique

### Connexion 2


Fonction	Interface de configuration Interface données
Type de connexion	Bluetooth

## Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Bleue clignotante Lumière bleue permanente Bleue, clignotant 1x	Établissement de la liaison État prêt au fonctionnement Transmission de données active

## Accessoires


### Connectique - Unité de branchement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unité modulaire de branchement	Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Consommation, max.: 300 mA/5 W Interface: RS 232, PROFINET Connexions: 6 pièce(s) Indice de protection: IP 65

### Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50113397	KB JST-HS-300	Câble de liaison	Application: Résistant aux produits chimiques Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: JST ZHR Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PUR

### Connectique - Câbles de distribution en Y

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50114517	KB 232-1 IT190x	Câble de liaison	Adapté pour interface: RS 232, TTL Connexion 1: RJ41 Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 3: Connecteur rond, Enfichable, Axiale, Prise femelle, 2 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 3.000 mm Matériau de gaine: PVC

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.