

## Technisch gegevensblad Bevestigingsbeugel

Art.-nr.: 427302

BT-MSI-MD-FB

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidsinterfaces       |
| Geschikt voor              | Veiligheidsrelais MSI-MD-FB |

### Mechanische gegevens

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bouwvorm                                    | hoekig                                 |
| Afmeting (b x h x l)                        | 60 mm x 4 mm x 260 mm                  |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium geanodiseerd                 |
| Nettogewicht                                | 175 g                                  |
| Kleur behuizing                             | zwart                                  |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Montageplaat                           |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Doorgaande bevestiging<br>Groefmontage |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | schroefbaar                            |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Metaal                                 |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |