

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548361

CB-M12-1000-5GF/GM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|----------|--|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|--|

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A |
| Kilit | Vidalama |

Bağlantı 2

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A |

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|---|
| İletken sayısı | 5 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,5 mm ² |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Hayır |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo çapı (dış) | 5,4 mm |
| Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
| Malzeme iletkenler | Bakır |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme |

Çevresel veriler

| | |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -25 ... 80 °C |
|--|---------------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A |
| Kilit | Vidalama |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Versiyon | eksenel |
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |