

Technisch gegevensblad

Reflectorende folie

Art.-nr.: 50111154

Reflektor OCS 450x80mm-M

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Reflector-lichtscherm CSR780
---------------	------------------------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Montagemaat breedte	510 mm
Montagemaat hoogte	108 mm
Montagemaat dikte	3 mm
Reflectievlak hoogte	105 mm
Reflectievlak breedte	488 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Aluminium
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	1.175 g
Type bevestiging	schroefbaar
Type reflectoren	Reflector

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

