

Teknisk datablad


Fordelerledning

Art. nr.: 150766

CB-M12-SC44

Indhold

- Tekniske data
- Målskitser
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram



Illustrationen kan afvige

Tekniske data

Basisdata

Egnet til	Multistråle-sikkerhedsfoceller COMPACTplus-m
	Multistråle-sikkerhedsfoceller COMPACTplus-ml
	Sikkerhedslysgitre COMPACTplus-m

Ydeevne

Antal ledere	4 Stk.
Afskærmet	Nej
Kabeludførelse	Fordelerledning
Kabellængde	1.000 mm
Egnet til trækkæde	Nej

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Tilslutning 3

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial


Certificeringer

Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Målskitser

Alle målangivelser i millimeter



Elektrisk tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Tilslutning 3

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Kredsløbsdiagram

