

Karta danych technicznych


Przewód przyłączeniowy

Nr art.: 50013192

BK7 KB-092- 6000- 5

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze 30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki normatywne

Liczba pinów 5 -pin

Wersja kątowy

Typ female

Przylącze 2

Rodzaj przylącza otwarty koniec

Właściwości wydajności

Liczba żył 5 Piece(s)

Kolor płaszczka czarny

Ekranowane Nie

Wersja przewodu Przewód przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)

Średnica przewodu (zewnątrzna) 4,9 mm

Długość przewodu 6.000 mm

Materiał płaszczka PVC

Przydatność łańcucha wlezonego Nie

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki normatywne

Liczba pinów 5 -pin

Wersja kątowy

Typ female

Przylącze 2

Rodzaj przylącza otwarty koniec