

## Karta danych technicznych


### Przewód łączący

Nr art.: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	male
-----	------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

### Właściwości wydajności

Liczba żył	5 Piece(s)
------------	------------

Ekranowane	Tak
------------	-----

Wersja przewodu	Przewód łączący
-----------------	-----------------

Długość przewodu	10.000 mm
------------------	-----------

Przydatność łańcucha wlezonego	Nie
--------------------------------	-----

### Klasyfikacja

eCI@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCI@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCI@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCI@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCI@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Typ	male
-----	------

Liczba pinów	9 -pin
--------------	--------

Wersja	osiowy
--------	--------