

Karta danych technicznych


Przewód przyłączeniowy

Nr art.: 426042

CB-LDH-10000-12GF

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki Hirschmann (DIN 43651)
Rozmiar gwintu	N11
Typ	female
Kolor korpusu rękojeści	szary
Liczba pinów	12 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości wydajności

Liczba żył	12 Piece(s)
Przekrój żyły	0,5 mm ²
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał żył	Miedź
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji, ułożenie na stałe	-40 ... 80 °C
---	---------------

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki Hirschmann (DIN 43651)
Rozmiar gwintu	N11
Typ	female
Kolor korpusu rękojeści	szary
Liczba pinów	12 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------