

Karta danych technicznych


Przewód przyłączeniowy

Nr art.: 150677

CB-M12-10000-5WM

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane elektryczne

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	kątowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Właściwości wydajności

Liczba żył	5 Piece(s)
Przekrój żyły	0,34 mm ²
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Nie
Wersja przewodu	Przewód przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	6 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał żył	Miedź
Materiał płaszczka	PUR
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji, ułożenie na stałe	-25 ... 80 °C
---	---------------

Certyfikaty

Dopuszczenia	c UL
	UL

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	kątowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------

Schemat elektryczny

Schemat oprzewodowania

