

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Kabeleigenschappen

Aantal aders	5 St.
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabellengte	5.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig
Uitvoering	axiaal