

技术数据表


分配器线路

配件编号: 150766

CB-M12-SC44

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	COMPACTplus-m1多光束安全传感器
	COPMACTplus-m安全光幕
	多光束安全传感器COMPACTplus-m

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	4 光束
屏蔽	否
电缆设计	分配器线路
电缆长度	1,000 mm
拖链适用性	否


认证

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

接线图

