




配件编号: 50104533
K-D M8A-4P-10m-PUR
连接电缆



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



配件编号: 50104533 – K-D M8A-4P-10m-PUR – 连接电缆

技术参数

电气数据

性能数据

工作电压 最大30 V AC/DC

连接

连接1

类型 接头
 螺纹规格 M8
 类型 插座
 柄体材料 PUR
 引脚数 4 个引脚
 规格 直形
 锁 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

连接2

类型 开口端

电缆性质

导线数量 4 光束
 核心截面 0.25 mm²
 护套颜色 黑色
 屏蔽 否
 不含硅树脂 是
 电缆设计 连接电缆(一端打开)
 导线直径 (外部) 4.7 mm
 电缆长度 10,000 mm
 护套材料 PUR

机械数据

最小弯曲半径, 手持式 最小 10 x 导线直径
 最小弯曲半径, 固定式 最小 5 x 导线直径

环境数据

环境温度, 工作, 手持式 -25 ... 80 °C
 环境温度, 工作, 固定式 -40 ... 80 °C

认证

认证 UL
 c UL US
 UL 文件编号 E366145

分类


eCl@ss 8.0 27279218
 eCl@ss 9.0 27060311
 ETIM 5.0 EC001855

配件编号: 50104533 – K-D M8A-4P-10m-PUR – 连接电缆

电气连接

| | |
|------|-----------------------------|
| 连接1 | |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | PUR |
| 引脚数 | 4 个引脚 |
| 编码 | |
| 规格 | 直形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁 |


| 引脚 | 芯线颜色 |
|----|------|
| 1 | 棕色 |
| 2 | 白色 |
| 3 | 蓝色 |
| 4 | 黑色 |



| | |
|-----|-----|
| 连接2 | |
| 类型 | 开口端 |

配件

总则

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|---|----------|--------------|----|--|
|  | 50132265 | TT-Set 0,4-9 | 工具 | 类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 9 mm 转矩: 0.4 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C |