





配件编号: 50104529  
**K-D M8W-4P-10m-PVC**  
连接电缆



图片可能不同

## 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



配件编号: 50104529 – K-D M8W-4P-10m-PVC – 连接电缆

## 技术参数

### 电气数据

#### 性能数据

工作电压 50 V AC / 60 V DC

### 连接

#### 连接1

类型 接头

螺纹规格 M8

类型 插座

柄体材料 PUR

引脚数 4 个引脚

规格 L形

锁 螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

#### 连接2

类型 开口端

#### 电缆性质

导线数量 4 光束

核心截面 0.25 mm<sup>2</sup>

护套颜色 黑色

屏蔽 否

不含硅树脂 是

电缆设计 连接电缆(一端打开)

导线直径 (外部) 5.2 mm

电缆长度 10,000 mm

护套材料 PVC

### 机械数据

最小弯曲半径, 手持式 最小 10 x 导线直径

最小弯曲半径, 固定式 最小 5 x 导线直径

### 环境数据

环境温度, 工作, 手持式 -5 ... 80 °C

环境温度, 工作, 固定式 -30 ... 80 °C

### 认证

认证 c UL US  
UL

UL 文件编号 E366145

### 分类

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311


ETIM 5.0 EC001855

配件编号: 50104529 – K-D M8W-4P-10m-PVC – 连接电缆

## 电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
编码	
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁


引脚	芯线颜色
1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色



连接2	
类型	开口端

## 配件

### 总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50132265	TT-Set 0,4-9	工具	类型: 扭矩扳手 扳手开口宽度: 9 mm 转矩: 0.4 N·m 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C