




**Ürün no.: 50104529**  
**K-D M8W-4P-10m-PVC**  
**Bağlantı kablosu**



Şekil farklılık gösterebilir

## İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Ürün no.: 50104529 – K-D M8W-4P-10m-PVC – Bağlantı kablosu

## Teknik veriler

### Elektrik verileri

#### Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

### Bağlantı

#### Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

#### Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

#### Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,25 mm <sup>2</sup>
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Yes
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	5,2 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PVC

### Mekanik Bilgiler

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-30 ... 80 °C

### Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c UL US UL
UL-File-Nummer	E366145

### Sınıflandırma


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

Ürün no.: 50104529 – K-D M8W-4P-10m-PVC – Bağlantı kablosu

## Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	
Tasarım	açılı
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pim	İletken rengi
1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah



Bağlantı 2	
Bağlantı türü	açık uç

## Aksesuarlar

### Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132265	TT-Set 0,4-9	Alet	Tür: Tork anahtarı Anahtar genişliği: 9 Milimetre Tork: 0,4 Newton metre Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 Santigrat derece