




**Cod. art.: 50104525**  
**K-D M8W-4P-2m-PVC**  
**Cavo di collegamento**



La figura può variare

## Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



Cod. art.: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – Cavo di collegamento

## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio 50 V CA / 60 V CC

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	femile
Materiale corpo dell'impugnatura	PUR
Numero di poli	4 poli
Modello	Angolare
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento A cablare

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Sezione del conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>
Colore della guaina	Nero
Schermato	No
Senza silicone	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	5,2 mm
Lunghezza cavo	2.000 mm
Materiale della guaina	PVC

### Dati meccanici

Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo

Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo

### Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -5 ... 80 °C

Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -30 ... 80 °C

### Certificazioni

Omologazioni UL  
c UL US

Numero file UL E366145

### Classificazione

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311


ETIM 5.0 EC001855

Cod. art.: 50104525 – K-D M8W-4P-2m-PVC – Cavo di collegamento

## Collegamento elettrico

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Materiale corpo dell'impugnatura	PUR
Numero di poli	4 poli
Codifica	
Modello	Angolare
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante


Pin	Colore del conduttore
1	Marrone
2	Bianco
3	Blu
4	Nero



Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare

## Accessori

### Generale

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132265	TT-Set 0,4-9	Attrezzo	Tipo: Chiave dinamometrica Apertura della chiave: 9 mm Momento torcente: 0,4 N·m Materiale: Plastica, Acciaio inox Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C