

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50129076

TKZ 25

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Tripelrastermaat	2,3 mm
Montagemaat dikte	7 mm
Montagemaat diameter	26,2 mm
Reflectievlak diameter	23 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	3 g
Type bevestiging	Clip
Geschikt voor boringdiameter	6 ... 7 mm
Geschikt voor materiaaldikte	0,5 ... ∞

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
Verwerkingstemperatuur	0 ... 70 °C

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467