

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50129076

TKZ 25

Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici

Forma costruttiva	Circolare
Dimensioni triple	2,3 mm
Misura di montaggio, spessore	7 mm
Misura di montaggio, diametro	26,2 mm
Superficie riflettente, diametro	23 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	3 g
Tipo di fissaggio	Clip
Idoneo per diametro foro di	6 ... 7 mm
Idoneo per spessore materiale di	0,5 ... ∞

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C
Temperatura di lavorazione	0 ... 70 °C

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467