

## Fiche technique

### Miroir de renvoi

Art. n°: 529603

UM60-300

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Série                       | UM                           |
| Type de colonnes et miroirs | Miroir de renvoi à l'arrière |

Données mécaniques

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimensions (l x H x L)                 | 25 mm x 68 mm x 370 mm                               |
| Poids net                              | 800 g                                                |
| Couleur du boîtier                     | Jaune, RAL 1021                                      |
| Type de fixation                       | Montage en rainure<br>Support tournant               |
| Adapté pour capteur                    | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
| Hauteur du champ de protection jusqu'à | 300 mm                                               |
| Longueur des miroirs                   | 360 mm                                               |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279207 |
| ECLASS 8.0               | 27279207 |
| ECLASS 9.0               | 27273605 |
| ECLASS 10.0              | 27273605 |
| ECLASS 11.0              | 27273605 |
| ECLASS 12.0              | 27273605 |
| ECLASS 13.0              | 27273605 |
| ECLASS 14.0              | 27273605 |
| ECLASS 15.0              | 27273605 |
| ETIM 5.0                 | EC002467 |
| ETIM 6.0                 | EC002467 |
| ETIM 7.0                 | EC002467 |
| ETIM 8.0                 | EC002467 |
| ETIM 9.0                 | EC002467 |
| ETIM 10.0                | EC002467 |


## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

### Miroir



L Longueur = 370 mm  
SL Longueur du miroir = 360 mm




### Distances de montage



A 500 mm max.

## Encombrement



### Montage avec équerre standard BT-UM60




- A Latéral
- B Arrière
- C Inclinaison réglable (0 - 90°)

## Encombrement

Montage avec support pivotant BT-SSD



A



B

A Arrière

B Sur le côté sous un angle de 45°