

技術データシート


カバー

製品番号: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

種類	ディフューザ
適している	DCR 1048i IVS 1048i

光学的仕様

波長	635 nm
透過	90 %
入射角AOI	0 ... 15 °
注意	カバーは、対物レンズのレンズ-S-M12-4F4及びレンズ-S-M12-4F8と使用することはできません。カバーがない保護等級はIP40です。

機械の仕様

外形	リング
厚さ	1 mm
外径	17 mm
重量	10 g
筐体色	赤
素材	PC (光学フィルム) PMMA (対物レンズカバー)

分類

関税分類番号	9002200
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

