

기술 데이터 시트

어댑터

품목 번호: 50143031

D PL-M12-5A-PWR

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

연결

| | |
|---------------|--------|
| 연결 | 2 개수 |
| 연결 1 | |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | L-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 연결 2 | |
| 연결부 종류 | 잭 소켓 |
| 케이블 특성 | |
| AWG | 18 |

기술 데이터

| | |
|-------------|-------|
| 키 넓이 | 18 mm |
| 메이팅 사이클, 최대 | > 50 |

환경 데이터

| | |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
|------------|---------------|

인증

| | |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 20 |
|-------|-------|

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440106 |
| ECLASS 11.0 | 27440106 |
| ECLASS 12.0 | 27440106 |
| ECLASS 13.0 | 27440106 |
| ECLASS 14.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 |
| ETIM 9.0 | EC002925 |


전기 연결

연결 1

| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | L-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |

핀 핀 지정

| | |
|---|------|
| 1 | V+ |
| 2 | n.c. |
| 3 | V- |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |



연결 2

| | |
|--------|------|
| 연결부 종류 | 잭 소켓 |
|--------|------|

액세서리

전원장치

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|---|------------|-----------|------|---|
|  | 50110748 * | NT 24-24W | 전원장치 | 전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 24V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz |

* 필요한 액세서리, 별도 주문

참고

 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.